


品番：EA471AA-65

品名：# 65 プレハブジョイント



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1051ページ		



① ボディ: U-PVC
② ボディ: キャップナット: EPDM
③ キャップナット: EPDM
④ Oリング: EPDM、FKM

仕様

呼び径	65	接続方式	ソケット形、片側ユニオン
材質	本体:硬質ポリ塩化ビニル(U-PVC) Oリング:EPDM、FKM	使用温度	0℃~50℃
耐圧	1.0MPa(10.2kg/cm ²)		

配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。

配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部の取り外しが可能。

仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインに最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.