

品番 : EA471AE-20

品名 : # 20 フランジパッキン(PTFE被覆)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,710円(税抜) / 2,981円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/05/22 02:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1051ページ | | |



| | |
|--------|--------------------------------|
| 品番 | EA471AE-20 |
| 品名 | # 20 フランジパッキン(PTFE被覆) |
| 規格 | JIS10K |
| 呼び径 | 20A |
| ボルト穴径 | φ10 |
| ボルト穴間隔 | φ40 |
| ボルト穴位置 | 対角 |
| 材質 | エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE) |
| 使用温度 | -40℃~120℃ |
| 耐薬品性 | 耐酸・耐アルカリ・耐油 |
| 防食性 | 防食性 |
| 備考 | |

仕様

| | | | |
|----------------------------|-----------|----|--------------------------------|
| 呼び径 | 20A | 材質 | エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE) |
| 使用温度 | -40℃~120℃ | | |
| 耐薬品性・防食性が必要なフランジ個所に適しています。 | | | |
| JIS10K | | | |
| ボルト穴数 | 4 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.