



品番：EA471CE-16A

品名：#16 伸縮ジョイント



販売価格	815円(税抜)／ 897円(税込)		
カタログ価格	815円(税抜)／897円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/18 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1051ページ		



仕様

用途	JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) VP管・VU管の補修用としてご使用下さい。	呼び径	16
耐熱温度	使用適正限界温度:50℃まで 最高限界温度:80℃まで	耐圧(流水)	0.35MPa
材質	本体、ナット:硬質塩化ビニール ゴムリング:天然ゴム(NR)		

接着剤不要で締め付けただけで、強力に管同士を結合できます。			
使用上の注意 1)本製品は補修用です。恒久的には使用しないで下さい。 2)製品には管の抜け防止機能はありません。施工時は離脱防止を行って下さい。 3)本製品は硬質ポリ塩化ビニル管用の継手です。異種管との接続には使用しないで下さい。 4)施工時には、温度差による熱伸縮、地盤沈下等による事故防止の対策をして下さい。			
※給水・飲料水用途には使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.