


品番 : EA471CP-16

品名 : #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,740円(税抜) / 3,014円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,740円(税抜) / 3,014円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/06 12:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | 束 |
| カタログページ | 0035ページ1050ページ1406ページ        |      |   |



|    |    |
|----|----|
| 30 | 13 |
|----|----|

#### 仕様

|          |          |             |         |
|----------|----------|-------------|---------|
| 呼び径(塩ビ管) | 16       | 基準外径        | 22mm    |
| 基準厚み     | 3.0mm    | 全長          | 2m      |
| 材質       | 硬質塩化ビニール | 最高使用圧力(静水圧) | 0.75MPa |
| 入数       | 2本       |             |         |

JIS K 6741

耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。

弾性に富み、機械的強度が大きいです。

塩ビの中では最高の耐候性です。

内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。

電気絶縁性に優れています。

衛生的です。

自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。

鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.