

品番 : EA471CP-40

品名 : #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/03 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0035ページ1092ページ1455ページ		



品番	EA471CP-40
品名	#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)
販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/03 11:12現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	0035ページ1092ページ1455ページ

仕様

材質	硬質塩化ビニル	全長	2m
最高使用圧力(静水圧)	0.75MPa	呼び径	40
基準外径	48mm	基準厚み	4.0mm
入数	1本		
JIS K 6741			
弾性に富み、機械的強度が大きいです。			
塩ビの中では最高の耐候性です。			
内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。			
電気絶縁性に優れています。			
衛生的です。			
自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。			
鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

