


品番：EA471GC-40

品名：#40 45° エルボ(ACドレンパイプ用/アイボリー)



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/10 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



仕様

メーカー	積水化学工業 (SEKISUI)	型番	AC4L40N
呼び径(塩ビ管)	40	有効長	22mm
全長	48mm	材質	ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラー	アイボリー	入数	1個

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。

発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。

空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。

継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。

屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。

防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

