

品番：EA471GJ-2

品名：#30x#25 異径ワット(ACドレンパイプ用/アイボリー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| カタログ価格 | 890円(税抜) / 979円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/11 00:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0036ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------------|-----|-------------------|
| メーカー | 積水化学工業 (SEKISUI) | 型番 | ACS301N |
| 呼び径(塩ビ管) | 30×25 | 有効長 | 12mm |
| 全長 | 54mm | 材質 | ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS |
| カラー | アイボリー | 入数 | 1個 |

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。

発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。

空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。

継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。

屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。

防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

