品番: EA475AJ-16A

## 品名: 160x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	<b>1,890円</b> (税抜)/ 2,079円(税込)				
カタログ価 格	1,890円(税抜)/2,079円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/21 13:20現在)				
商品入数	100	販売単位	PK		
カタログページ	1159ページ				









## 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	T50S-W
全長	160mm	幅	4.6mm
厚み	1.2mm	最大径	35mm
最小径	1.5mm	ループ引張強度	22.94kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
色	黒	入数	100本

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.