

品番：EA475AJ-320

品名：203x7.4mm結束バンド<sup>®</sup> (鉄系成分・再結束/100本)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:52現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ			



#### 仕様

材質	変性ナイロン66、鉄系成分		
ハロゲンフリー			
全長	203mm	幅	7.4mm
厚み	1.3mm	最大径	45mm
入数	100本	ループ引張強度	15.3kgf
常時使用温度範囲	-40~+85℃		
★片手で即座にリリースできる、刃物不要の再結束タイプ			
金属検出器に反応する鉄系成分を全体にムラなく含んでいます。			
食品・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。			
金属製ではなく樹脂製のため、作業性と絶縁性に優れています。			
食品衛生法適合品			
RoHS指令適合品			
屋内使用専用です。耐候性はありません。			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.