

品番 : EA475AJ-38

品名 : 383x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/02/03 17:32現在) |      |    |
| 商品入数    | 100                           | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1116ページ                       |      |    |



## 仕様

|        |          |         |          |
|--------|----------|---------|----------|
| メーカー   | ヘラマンタイトン | 型番      | AB380-W  |
| 全長     | 383mm    | 幅       | 4.8mm    |
| 厚み     | 1.5mm    | 最大径     | 105mm    |
| 最小径    | 2.5mm    | ループ引張強度 | 22.94kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85°C | 材質      | ナイロン66   |
| 色      | 黒        | 入数      | 100本     |

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

## 代替品

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
|  | 品番   | EA475B-380            |
|  | コメント | メーカー違い、380x7.6mm 100本 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.