


品番 : EA475AJ-415

品名 : 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)



販売価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 22:24現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	T40S-NC
全長	151mm	幅	3.5mm
厚み	1.2mm	最大径	37mm
最小径	7mm	ループ引張強度	11.22kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ポリプロピレン(導電性)
色	黒	入数	100本

クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに

通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。

チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.