

品番 : EA475AJ-45

品名 : 460x 7.6mm 結束バンド(耐候性 / 50本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/03 19:17現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1116ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------|---------|----------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB450-W |
| 全長 | 460mm | 幅 | 7.6mm |
| 厚み | 1.8mm | 最大径 | 130mm |
| 最小径 | 15.0mm | ループ引張強度 | 54.59kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85°C | 材質 | ナイロン66 |
| 色 | 黒 | 入数 | 50本 |

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

代替品

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 100本入り | 品番 EA475B-450 コメント 450x8.0mm 100本 |
|------------|--------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.