

品番：EA475AJ-45

品名：460x 7.6mm 結束バンド(耐候性/ 50本)



販売価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
カタログ価格	4,470円(税抜) / 4,917円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/17 16:02現在)		
商品入数	50	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



カタログ訂正 26/03/09 ●UL規格認定品ではありません。(No.57 1157)

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB450-W
全長	460mm	幅	7.6mm
厚み	1.8mm	最大径	130mm
最小径	15.0mm	ループ引張強度	54.59kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	非対応	色	黒
入数	50本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

RoHS適合品

ハロゲンフリー

代替品

--	--



品番 EA475B-450

コメント 450x8.0mm 100本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.