

品番 : EA475AJ-55

品名 : 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/ 25本)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/17 11:06現在)		
商品入数	25	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB550-W
全長	541mm	幅	13.0mm
厚み	2.0mm	最大径	145mm
最小径	4.0mm	ループ引張強度	113.26kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	耐候・UL94V-2	色	黒
入数	25本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

ハロゲンフリー

代替品

	品番	EA475B-550
--	----	------------



コメント 550x8.0mm 100本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.