

品番：EA475AJ-636B

品名：361x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)



販売価格	4,330円(税抜)／4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜)／4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 05:20現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	ORF360-S-W
商品名	アウトレバーリピータイ	結束径	φ 20～101mm
全長	361mm	幅	4.7mm
厚み	1.5mm	使用温度範囲	－40～85℃
ループ引張強度	135N (13.77kgf)	色	黒
材質	ナイロン66	入数	100本
・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ 取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。			
・取り外しやすさを重視した結束バンド 取り外しの際、ニツパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。			
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン			
細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適			
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能			
RoHS指令適合品			

