品番：EA475AJ-636B

品名：361x4.7mm 結束バンド(再結束/耐候/100本)

販売価格	4,590円（税抜）／ 5,049円（税込）			
カタログ価格	4,590円（税抜）／5,049円(税込)			
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/15 06:24現在）			
商品入数	100	販売単位	袋	
カタログページ	1160ページ			




仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	ORF360-S-W
商品名	アウトレバーリピートタイ	結束径	φ20～101mm
全長	361mm	幅	4.7mm
厚み	1.5mm	使用温度範囲	−40～85℃
ループ引張強度	135N (13.77kgf)	色	黒
材質	ナイロン66	入数	100本

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

・取り外ししやすさを重視した結束バンド
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能

RoHS指令適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.