


品番：EA475AJ-82

品名：820x 8.8mm 結束バンド(耐候性/ 25本)



販売価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
カタログ価格	9,020円(税抜) / 9,922円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 11:52現在)		
商品入数	25	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



カタログ訂正 26/03/09 ●UL規格認定品ではありません。(No.57 1157)

#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB800-W
全長	820mm	幅	8.8mm
厚み	1.9mm	最大径	245mm
最小径	8.0mm	ループ引張強度	79.59kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	非対応	色	黒
入数	25本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

RoHS適合品

ハロゲンフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

