

品番 : EA475AJ-938

品名 : 383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本



販売価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
カタログ価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 00:07現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	GL380
商品名	ガルバロック	結束径	Φ 7.0~105mm
全長	383mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	ループ引張強度	200N(20.39kgf)
使用温度範囲	-40~+105°C	材質	11ナイロン
色	黒	入数	100本

太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンド

太陽光パネルの架台と配線の共締めに使用できます

耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。

耐候・耐熱・耐薬品

国土交通省 新技術情報提供システム:NETIS登録品

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

