


品番：EA475AT-100

品名：106x 3.0mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/05/17 09:27現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	バンドウイット (PANDUIT)	型番	PLT100B
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: φ 0.8mm 最大: φ 23mm
幅	3.0mm	厚み	1.0mm
全長	106mm	ループ引張強度	8.2kg(80N)
使用温度範囲	-59℃~85℃	色	黒(耐候性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約35g
入数	100本		

ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.