


品番 : EA475AT-450

品名 : 471x 9.7mm 結束バンド(耐候性/50本)



販売価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
カタログ価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 10:23現在)		
商品入数	50	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	バンドウイット (PANDUIT)	型番	PLT450B
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: φ 4.8mm 最大: φ 132mm
幅	9.7mm	厚み	1.7mm
全長	471mm	ループ引張強度	79.3kg(778N)
使用温度範囲	-59℃~85℃	色	黒(耐候性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約400g
入数	50本		

ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。

代替品

 100本入り	品番 EA475B-450 コメント 450x8.0mm/100本(耐候性) 安価
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.