


品番 : EA475AT-450

品名 : 471x 9.7mm 結束バンド(耐候性/50本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,630円(税抜) / 8,393円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,630円(税抜) / 8,393円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/03 19:06現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1116ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------------------|---------|----------------------------|
| メーカー | バンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PLT450B |
| 商品名 | スーパーグリップ | 束線径 | 最小: φ 4.8mm 最大: φ 132mm |
| 幅 | 9.7mm | 厚み | 1.7mm |
| 全長 | 471mm | ループ引張強度 | 79.3kg(778N) |
| 使用温度範囲 | -59°C~85°C | 色 | 黒(耐候性) |
| 材質 | 耐候性ナイロン66 | 総重量 | 約400g |
| 入数 | 50本 | | |
| ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。 | | | |
| ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 | | | |

代替品

| | |
|------------|--|
| 100本入り | 品番 EA475B-450 コメント 450x8.0mm/100本(耐候性) 安価 |
|------------|--|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.