


品番：EA475AX-40

品名：36.8x4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)     |      |    |
| カタログ価格  | 10,600円(税抜)／11,660円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/03/16 11:23現在) |      |    |
| 商品入数    | 100                          | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1116ページ                      |      |    |



仕様

|                                                   |                   |         |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| メーカー                                              | バンドウイット (PANDUIT) | 型番      | PLT4S-C120   |
| 商品名                                               | ソーラーグリップ          | 最大束線径   | φ 102mm      |
| 幅                                                 | 4.8mm             | 厚み      | 1.3mm        |
| 全長                                                | 368mm             | ループ引張強度 | 178N(18.2kg) |
| 使用温度範囲                                            | －60～90℃           | 色       | 黒            |
| 材質                                                | 耐候性ナイロン12         | 入数      | 100本         |
| 耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能                        |                   |         |              |
| 耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心！              |                   |         |              |
| 耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。                 |                   |         |              |
| NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。<br>登録番号:KT-150105-VE |                   |         |              |

代替品

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | 品番<br>EA475B-370W<br>コメント<br>メーカー、サイズ の若干の違い |
|--|----------------------------------------------|



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.