

品番：EA475AZ-10

品名：101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| カタログ価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2025/05/11 07:24現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1160ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | Z20R-HSW-100 |
| 商品名 | Zタイ | 結束径 | φ1~22mm |
| 全長 | 101mm | 幅 | 2.7mm |
| 厚み | 1.0mm | 使用温度範囲 | -40~+110℃ |
| ループ引張強度 | 90N(9.18kgf) | 材質 | 66ナイロン |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |

優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品

ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています

モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適

耐熱・耐候

高温・屋外環境下

ロイドレジスター(LR)船級規格

RoHS適合品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.