

品番：EA475AZ-30

品名：301x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)



販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/08 20:46現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1116ページ		



### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	Z80I-HSW
商品名	Zタイ	結束径	φ 1.5~80mm
全長	301mm	幅	5.0mm
厚み	1.3mm	ループ引張強度	355N(36.22kgf)
使用温度範囲	-40~+110℃	材質	66ナイロン
色	黒	入数	100本

優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品

ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています

モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です

耐熱・耐候

高温・屋外環境下

ロイドレジスター(LR)船級規格

RoHS適合

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.