


品番：EA475AZ-40

品名：400x5.2mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 20:34現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1116ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	Z80L-HSW
商品名	Zタイ	結束径	φ3~110mm
全長	400mm	幅	5.2mm
厚み	1.4mm	ループ引張強度	355N(36.22kgf)
使用温度範囲	-40~+110℃	材質	66ナイロン
色	黒	入数	100本

優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品

ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています

モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です

耐熱・耐候

高温・屋外環境下

ロイドレジスター(LR)船級規格

RoHS適合

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.