

品番：**EA475B-25**

品名：250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/10本)



|         |                                       |      |   |
|---------|---------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>85円</b> (税抜) / 94円 (税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 85円 (税抜) / 94円 (税込)                   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>144</b> (2026/05/17 09:27現在) |      |   |
| 商品入数    | <b>10</b>                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1114ページ                               |      |   |



※本製品は、耐候性に優れたナイロン66素材を使用しています。また、カーボン粒を配合し、紫外線に強く、屋外の天候条件下で使用できます。

### 仕様

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 全長     | 250mm   | 幅       | 4.8mm  |
| 厚み     | 1.5mm   | 最大径     | 62mm   |
| 最小径    | 5mm     | ループ引張強度 | 22kgf  |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質      | ナイロン66 |
| 入数     | 10本     |         |        |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

### 代替品

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 品番 EA475B-250<br>コメント 100本 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.