品番: EA475B-250

品名: 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本]



| 販売価格 | 1,100円 (税抜)/ 1,210円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,100円(税抜)/1,210円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 738 (2025/11/21 12:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | | |
| カタログページ | 1159ページ | | | | |







仕様

| 全長 | 250mm | 幅 | 4.8mm |
|--------|---------|---------|--------|
| 厚み | 1.5mm | 最大径 | 62mm |
| 最小径 | 5mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100本 | | |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品



品番 EA475AT-250

コメント メーカー違い、264x5.7mm 100本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.