

品番：EA475B-250

品名：250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本]



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1,189 (2026/05/17 09:28現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1114ページ		



※本製品は、耐候性を向上させるために、紫外線吸収剤を配合しております。また、本製品は、燃焼時に黒煙を発生させる可能性があります。ご使用の際は、ご注意ください。

仕様

全長	250mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	最大径	62mm
最小径	5mm	ループ引張強度	22kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
入数	100本		

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

	品番 EA475AT-250 コメント メーカー違い、264x5.7mm 100本
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.