


品番 : EA475B-300W

品名 : 300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 474 (2026/02/03 22:42現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1114ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------|---------|--------|
| 全長 | 300mm | 幅 | 4.8mm |
| 厚み | 1.5mm | 最大径 | 76mm |
| 最小径 | 7mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85°C | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100本 | | |

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.