

品番：EA475G-300S

品名：300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/11/01 08:11現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1173ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------|-------------------------|-------|
| 色 | 緑 | 全長 | 300mm |
| 幅 | 4.8mm | 最大径 | 85mm |
| ループ引張強度 | 22kgf | 厚み | 1.6mm |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 最大厚み(mm)※最大厚みは一番厚い部分の概寸 | 16 |
| 材質 | ナイロン66 | | |

入数は100本入りです。

簡易的な結束に!

カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。

UL規格適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.