


品番：EA475GH-11

品名：12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 5,340円(税抜) / 5,874円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 5,340円(税抜) / 5,874円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/22 20:52現在) |      |    |
| 商品入数    | 50                           | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1124ページ                      |      |    |



#### 仕様

|         |                 |        |              |
|---------|-----------------|--------|--------------|
| メーカー    | ヘラマンタイトン        | 型番     | OS180-PM14   |
| 結束径     | φ23~36.5mm(PF管) | 全長     | 180mm        |
| 幅       | 12.7mm          | 厚み     | 1.9mm        |
| 取付板厚    | 2.0~2.3mm       | 取付穴径   | φ13.8~14.2mm |
| ループ引張強度 | 392N(39.97kgf)  | 使用温度範囲 | -40~+85℃     |
| 色       | アイボリー           | 材質     | 66ナイロン       |
| 入数      | 50本             |        |              |

電路支持金具の取付穴(φ14mm)に差込みPF管や電線束を固定することができます。

C型・L型・H型の電磁支持金具に対応しています。

PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。

電路支持金具で多く採用されているφ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能

穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要

横ズレ防止のリップ付きでPF管をしっかりと固定することが可能

屋内使用

RoHS適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.