

品番：EA475GH-11

品名：12.7x180mm [電路支持金具用]マウントタイ(50個)



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 11:56現在)		
商品入数	50	販売単位	PK
カタログページ	1124ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	OS180-PM14
結束径	φ23~36.5mm(PF管)	全長	180mm
幅	12.7mm	厚み	1.9mm
取付板厚	2.0~2.3mm	取付穴径	φ13.8~14.2mm
ループ引張強度	392N(39.97kgf)	使用温度範囲	-40~+85℃
色	アイボリー	材質	66ナイロン
入数	50本		

電路支持金具の取付穴(φ14mm)に差込みPF管や電線束を固定することができます。

C型・L型・H型の電磁支持金具に対応しています。

PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。

電路支持金具で多く採用されているφ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能

穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要

横ズレ防止のリップ付きでPF管をしっかりと固定することが可能

屋内使用

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.