


品番：EA475GH-36

品名：結束バンド用ファッジーマウント(導電性/100個)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 11:56現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	FT3-NC
用途	電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など	サイズ	φ10.2×6.5×10.2(H)mm
適応バンド	EA475AJ-410、-415、-420	使用温度範囲	-40～+85℃
適用メネジ	M3	取付板厚	1.5～3.0mm
取付穴径	φ3mm	適用穴サイズ	3mm
適応バンド幅	8.3mm以下	色	黒
材質	ポリプロピレン(導電性)	入数	100個

パネル穴に固定するアクセサリ
ESD対策、静電気の帯電防止に効果的

ファッジー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。

ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。

適用穴サイズは3mmです。

バンド通し部に押さえが付いているので、垂直面での作業時にバンドがずれたり、落ちることなく保持します。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.