

品番：EA475GH-54

品名：10.0mm 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個)



販売価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
カタログ価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 01:30現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM40
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	φ21×12.5×20.5(H)
適用アルミフレーム	板厚:5.5~6.0mm 溝幅:10.0mm 外形:40mm角	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品 (UL94V-2)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.