

品番：**EA475GH-63**


品名：6.5mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)



販売価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
カタログ価格	7,830円(税抜) / 8,613円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 11:56現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



ナイロン66とは
ポリアミド系樹脂の中では結晶化度が最も高く、エンジニアリングプラスチックの中でも特に高い強度と剛性を備えています。ナイロン66は、優れた機械的強度と耐熱性を兼ね備えています。



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM30-1
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	26×18×17.2mm
適用アルミフレーム	板厚:2.5~3.0mm 溝幅:6.2~6.5mm 外形:30mm角	使用温度範囲	-40~+85℃
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品(UL94V-2)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.