


品番 : EA475GH-64


品名 : 8.4mm(溝幅) 結束バンド用ヘラス(アルミフレーム用)



販売価格	9,160円(税抜) / 10,076円(税込)		
カタログ価格	9,160円(税抜) / 10,076円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 16:56現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



ナイロン66とは  
ポリアミド樹脂の中では結晶化度が高く、エラストomer性を有する。耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。



## 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AFLM40-1
適用バンド幅	4.8mmまで	サイズ	28×21×20.2mm
適用アルミフレーム	板厚:4.0~4.8mm 溝幅:8.0~8.4mm 外形:40mm角	使用温度範囲	-40~+85°C
材質	66ナイロン	色	乳白
入数	100個		

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。

イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。

板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。

逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き

90度回して完了が指先でわかるリブ機構

フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。

フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要

水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

UL規格認定品(UL94V-2)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.