


品番：EA475GH-71

品名：結束バンド用ベース(金属・X線検出用/20個)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 15:32現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCXRMB3A-BLU
サイズ	19.0×19.0mm	適応バンド幅	2.5～3.5mm
穴径	φ2.9mm	使用温度範囲	-40～+85℃
1個当たりの推奨静荷重	2.5N (0.25kg)	色	青
材質	変性66ナイロン・鉄系成分	入数	20個

メタルコンテンツタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプ

金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具
食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的

粘着テープ付きで、剥離紙をはがすだけで、任意の場所に簡単に固定できます。
※粘着テープは金属検出機で検出できません。また、食品衛生法は非適合です。

食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

