品番: EA475GH-71

品名: 結束バンド用ベース(金属·X線検出用/20個)



販売価格	2,390円 (税抜)/ 2,629円(税込)				
カタログ価 格	2,390円(税抜)/2,629円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 09:24現在)				
商品入数	20	販売単位	袋		
カタログページ	1162ページ				









仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	MCXRMB3A-BLU
サイズ	19.0×19.0mm	適応バンド幅	2.5~3.5mm
穴径	φ 2.9mm	使用温度範囲	-40~+85°C
1個当たりの推奨静荷 重	2.5N (0.25kg)	色	青
材質	変性66ナイロン・鉄系成分	入数	20個

メタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプ

金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具

食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的

粘着テープ付きで、剥離紙をはがすだけで、任意の場所に簡単に固定できます。 ※粘着テープは金属検出機で検出できません。また、食品衛生法は非適合です。

食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的

RoHS適合品