


品番：EA475GH-91

品名：結束バンド用ケーブルサポート(耐熱・耐候/5個)



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 13:56現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1118ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	HCS2025L
全長	200mm	幅	25mm
適用ビス	M4	適用リベット	φ4.8mm
穴径	φ4.9mm	使用温度範囲	-40℃~+110℃
材質	66ナイロン	色	黒
入数	5個		

ハット型ケーブルサポート

溶接作業なしに、簡単に取り付けられる配線固定具

プラスチック製のため軽量で、金属製電線支え具のように電線被覆を傷つける心配がありません。

電線にゴムなどの緩衝材やビニールテープを巻く必要がなく、作業性向上・部品点数削減に貢献します。

細い電線束でも結束バンドで締め付けることで電線のズレを防ぎ、分岐も容易

リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。

RoHS適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.