

品番 : EA475GH-92

品名 : 結束バンド用L型ケーブルサポート(耐熱・耐候/5個)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 10:09現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1162ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	LCS3HM4
サイズ	33.0×28.0×70.0(H)mm	適応バンド幅	1.8~4.8mm
適用リベット	φ 4.0mm	適用ビス	M4
穴径	φ 4.2mm	使用温度範囲	-40°C~+110°C
色	黒	材質	66ナイロン
入数	5個		

L字型ケーブルサポート

L字型ケーブルサポートは、2点止めで固定後の回転やズレを防止します。

プラスチック製のため、金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。

金属製のL字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。

電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。

縦配線で固定することもできます。

リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.