

品番 : EA481BK-1

品名 : F 1/4"x F 1/4" サイトグラス



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,630円(税抜) / 7,293円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/26 20:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0027ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|------|--------------|
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | SA-12 |
| 適用冷媒 | R12、R22、R134a、R404A、R407C、 R407F、R410A、R502、R507、 R448A、R449A、R450A、R513A、 R744、R1234ze | 接続径 | 1/4"フレアー(オス) |
| サイズ | 72.9×33.3×35.3mm | 窓サイズ | φ28.7mm |
| 使用圧力 | 4.48MPa | | |

接続径が両端継手サイズとなります。

液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.