

品番：EA49-2

品名：[56点] フォークリフト整備用工具セット



販売価格	149,500円(税抜) / 164,450円(税込)		
カタログ価格	149,500円(税抜) / 164,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/15 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0005ページ0427ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	※ESCOオリジナルセット品
〈セット点数〉	56点	(1/2")ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm
(1/2")ソケット(12角)	17・19・21・22・24・26・27・30・32mm	(1/2")エクステンションバー	全長:150mm
両口スパナ	5.5 ×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm	めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
モンキーレンチ	呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm) 呼300mm(全長316mm/最大開口46mm)	コンビネーションプライヤー	全長:200mm
(+)貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	(-)貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ロングノーズロックングプライヤー	全長:165mm
カーブロックングプライヤー	全長:180mm	スクレーパー	刃幅:25mm、全長:150mm
(1/2")ラチェットハンドル	ギア数:36歯、全長:250mm	(1/2")スピナーハンドル	400mm
ニッパー	全長:159mm	コンビハンマー	ヘッド:鉄・樹脂 重量:730g

平タガネ	サイズ:19×190mm	ウォーターポンプブライ ヤー	全長:253mm
ラジオペンチ	全長:160mm	(+)スタビードライバー	#2×25mm
(-)スタビードライバー	6×25mm	ケースサイズ	520(W)×215(D)×300(H)mm
重量	19.9kg	ケース材質	スチール製
型抜き材質	EVA製		

EVAトレイは黒と赤の2層仕様のため、紛失防止対策になります。

ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.