

品番：EA495MA-3

品名：F3/8" リキッドラインフィルタードライヤー(フレア)



販売価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
カタログ価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/22 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーやヒブもろけりする
異物は、アスベスト(シリカ)を含まないで
取り除くことができます。
また、可能な限り寿命を延長させ寿命を延ばして
ください。



品名	品番	規格	単位	在庫
F3/8" リキッドラインフィルタードライヤー(フレア)	EA495MA-3		個	3

25ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A	安全使用圧力	4.2MPa
サイズ	3/8"	温度範囲	-40~71℃
矢印の方向に取り付けて下さい。			
アスベストは使用されていません。			
フレアタイプ			
リキッドライン(液側・高圧側)			
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)			
粉体塗装			
UL/cUL規格合格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.