品番: EA495MB-3

品名:3/8" リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)



販売価格	<b>3,630円</b> (税抜)/3,993円(税込)				
カタログ価格	3,630円(税抜)/3,993円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/15 00:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0028ページ				







29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

## 仕様

適用冷媒	R12·22·502·R134a·R404A·407C·R410A					
ロウ付タイプ						
矢印の方向に取り付けて下さい。						
サイズ	3/8"×3/8"	安全使用圧力	4.2MPa			
温度範囲	-40~71℃					
アスベストは使用されていません。						
リキッドライン(液側・高圧側)						
25ミクロンのごみを保持(アルミナ: 20%、molecular sieve: 80%)						
粉体塗装						

## 代替品



**品番** EA495MA-3 コメント フレアータイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.