

品番：EA495MB-3

品名：3/8" リキッドラインフィルタードライヤ-(口付)



販売価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜) / 4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤーの芯は吸着材で、吸着材は、吸着能力が低下すると、ろ過能力が低下します。また、吸着材は、吸着能力が低下すると、ろ過能力が低下します。

品番	EA495MB-3
寸法	φ38.1×50.8
重量	0.15kg
材質	アルミニウム
圧力	4.2MPa
温度範囲	-40~71℃
適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

### 仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A		
口付タイプ	口付タイプ		
矢印の方向に取り付けてください。	矢印の方向に取り付けてください。		
サイズ	3/8"×3/8"	安全使用圧力	4.2MPa
温度範囲	-40~71℃		
アスベストは使用されていません。	アスベストは使用されていません。		
リキッドライン(液側・高圧側)	リキッドライン(液側・高圧側)		
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)	25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)		
粉体塗装	粉体塗装		

### 代替品

	品番	EA495MA-3
	コメント	フレアタイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.