

品番：EA495MB-6

品名：3/4" リキッドラインフィルタードライヤ-(ロウ付)



販売価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
カタログ価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 04:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0030ページ		



フィルタードライヤーやリキッドラインフィルタースは、アセチレンやエチンガスを含むガスは吸着できません。また、可燃性ガスは吸着できません。また、可燃性ガスを吸着すると、吸着剤が燃焼する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。

項目	仕様
外形寸法	φ42×110
接続口径	3/4"
重量	約0.8kg
適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・407C・R410A
安全使用圧力	3.4MPa
温度範囲	-40～71℃
ろ過精度	25μm
ろ過材	アルミナ:20%、分子ふるい:80%
塗料	粉末塗装

### 仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・407C・R410A		
ロウ付タイプ	矢印の方向に取り付けて下さい。		
サイズ	3/4"×3/4"	安全使用圧力	3.4MPa
温度範囲	-40～71℃		
アスベストは使用されていません。			
リキッドライン(液側・高圧側)			
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)			
粉体塗装			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.