

品番：EA495MB-6

品名：3/4" リキッドラインフィルタードライヤ-(口付)



販売価格	8,020円(税抜) / 8,822円(税込)		
カタログ価格	8,020円(税抜) / 8,822円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		



フィルタードライヤは必ず口付けする
側は、アネキドシ(リング)を裏付ケル
事にして取付ケテ下さい。
また、取付ケル際、必ず取付ケル
事にして下さい。

品名	リキッドラインフィルタードライヤ
品番	EA495MB-6
寸法	φ38×100
材質	アルミニウム
重量	約0.1kg
圧力	3.4MPa
温度	-40～71℃
適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A
特徴	25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)
備考	アスベストは使用されていません。

29ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります。

仕様

適用冷媒	R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A		
口付タイプ	口付タイプ		
矢印の方向に取り付けて下さい。	矢印の方向に取り付けて下さい。		
サイズ	3/4"×3/4"	安全使用圧力	3.4MPa
温度範囲	-40～71℃		
アスベストは使用されていません。	アスベストは使用されていません。		
リキッドライン(液側・高圧側)	リキッドライン(液側・高圧側)		
25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)	25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)		
粉体塗装	粉体塗装		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.