

品番：EA495MD-11

品名：1・1/8" サクションラインフィルタードライヤー(口付)



販売価格	8,510円(税抜)／9,361円(税込)		
カタログ価格	8,510円(税抜)／9,361円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/05/16 17:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0030ページ		



36ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A		
フィルタードライヤーやバルブを口ウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
口ウ付タイプ			
サービスポート付			
サイズ	1・1/8”	安全使用圧力	2.4MPa
温度範囲	－40～71℃		
矢印の方向に取り付けて下さい。			
サクションライン（気体側・低圧側）			
25ミクロンのごみを保持（アルミナ：30% molecular sieve：70%）			
粉体塗装			
UL/cUL規格合格			
アスベストは使用されていません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.