


品番：EA495ME-4

品名：F1/2" ヒートポンプドライヤー(フレア)



販売価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)			
カタログ価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/06 18:45現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0028ページ			



フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。

品名	接続サイズ	全長	A	B
EA495ME-2	1/2"	179mm	100	37
EA495ME-3	1/2"	179mm	110	37
EA495ME-5	1/2"	179mm	110	37

両方向でご使用いただけます。

仕様

適用冷媒	R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A		
フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。			
安全使用圧力	4.1MPa		
両方向でご使用になれます。			
接続サイズ	1/2”×1/2”	温度範囲	－40～71℃
ヒートポンプエアコン用			
全長(mm)	179		
アスベストは使用されていません。			
緻密なる過機構を装備			
内部構造は冷媒の逆流に適応			
UL listed			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

