

品番：EA495ME-5

品名：F5/8" ヒートポンプドライヤー(フレア)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,140円(税抜) / 8,954円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,140円(税抜) / 8,954円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2024/05/16 18:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0030ページ                      |      |   |



フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。

| 品名        | 規格/寸法 | 長さ    | A   | D  |
|-----------|-------|-------|-----|----|
| EA495ME-5 | 5/8"  | 187mm | 100 | 31 |
| EA495ME-4 | 1/2"  | 132mm | 75  | 22 |
| EA495ME-3 | 5/8"  | 187mm | 100 | 31 |

両方向でご使用になれます

### 仕様

|  |                                   |      |         |
|--|-----------------------------------|------|---------|
| 適用冷媒   | R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A |      |         |
| フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げして下さい。 |                                   |      |         |
| 安全使用圧力   | 4.1MPa                            |      |         |
| 両方向でご使用になれます。  |                                   |      |         |
| 接続サイズ  | 5/8"×5/8"                         | 温度範囲 | -40~71℃ |
| ヒートポンプエアコン用  |                                   |      |         |
| 全長(mm)   | 187                               |      |         |
| アスベストは使用されていません。   |                                   |      |         |
| 緻密なる過機構を装備   |                                   |      |         |
| 内部構造は冷媒の逆流に適應  |                                   |      |         |
| UL listed  |                                   |      |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

